




















































Armarios de seguridad para bidones

<p>Altura 2225 mm</p> <p>para 1 bidón / anchura 1105 mm</p>  	<p>Altura 2225 mm</p> <p>para 2 bidones / anchura 1555 mm</p>  	<p>Altura 2225 mm</p> <p>para de envases grandes con estantería regulable / anchura 1555 mm</p>  
<p>Configuraciones interiores: Cubeto galvanizado con rejilla galvanizada a partir da la pag. 104</p>	<p>Configuraciones interiores: Cubeto galvanizado con rejilla galvanizada a partir da la pag. 104</p>	<p>Configuraciones interiores: Estantería regulable con cubeto de recogida a partir da la pag. 104</p>

Armarios bajos de seguridad

Anchura 1400 mm		Anchura 1100 mm			
2 cajones	2 puertas batientes + cajón	1 cajón	2 cajones	1 cajón + puerta batiente	2 puertas batientes
    		      		      	
<p>Configuraciones interiores: Cajones con cubeto, cubeto de retención y bandejas a partir da la pag. 84</p>		<p>Configuraciones interiores: Cajones con cubeto a partir da la pag. 84</p>		<p>Configuraciones interiores: Cajones con cubeto, cubeto de retención y bandejas a partir da la pag. 84</p>	
Anchura 1100 mm		Anchura 890 mm		Anchura 590 mm	
 <p>Armario baja refrigerado 1 cajón</p>		1 cajón	2 puertas batientes	1 cajón	1 puerta batiente
  		  	  	  	  
<p>Configuraciones interiores: Cajones con cubeto a partir da la pag. 100</p>		<p>Configuraciones interiores: Cajones con cubeto, cubeto de retención y bandejas a partir da la pag. 84</p>		<p>Configuraciones interiores: Cajones con cubeto, cubeto de retención y bandejas a partir da la pag. 84</p>	

Armarios especiales

Armarios para ácidos y bases			Armarios para productos tóxicos	Armarios para materiales y contaminantes del medio
Anchura 1200 mm	Anchura 600 mm	Anchura 1100/590 mm	Anchura 1200/600 mm	Anchura 950 mm
 	 	 	  	    
	<p>Configuraciones interiores: Cajones extraíbles incluyen cubetas desmontables a partir da la pag. 116</p>		<p>Configuraciones interiores: Bandejas a partir da la pag. 120</p>	<p>Configuraciones interiores: Compartimento de seguridad (F30), cubetos de recogida o bandejas a partir da la pag. 112 y 122</p>