

## PHOENIX touchless - Activados por sensor



**Las puertas plegables del armario PHOENIX touchless permanecen cerradas cuando no se usa el armario y le ofrecen:**

**Uso sin peligro del armario incluso con las manos ocupadas.**

- Apertura y cierre de las puertas sin contacto.
- No es necesario soltar los envases para abrirlo.

**Alta protección de los trabajadores contra vapores tóxicos.**

- No más problemas con las puertas abiertas del armario.
- Los vapores no pueden salir a la sala de trabajo.
- Ventilación permanente del armario si se encuentra conectado a un ventilador mecánico.

**Protección máxima para trabajadores y cuerpos de emergencia en caso de incendio.**

- 90 minutos de resistencia al fuego

(tipo 90 según UNE-EN 14470-1).

- Sistema de cierre automático de puertas y cajones incluso en caso de fallo eléctrico mediante un termofusible

**Comodidad y seguridad durante su uso.**

- Correcto almacenamiento y retención de envases.
- Óptima protección de las bisagras de la puerta.

**Bajo coste de funcionamiento.**

- No más huellas en la superficie del armario.
- Mínimo coste de mantenimiento gracias al sistema de guiado de las puertas.

**Sensor de presencia**

- Accionamiento completamente automático de las puertas.
- Apertura y cierre de las puertas sin llegar a tocarlas mediante activación del sensor.
- LED integrado para control de funcionamiento.
- Después de cada uso, las puertas se

cierran automáticamente.

**¡Su seguridad en caso de fallo de suministro eléctrico!**

- Siempre es posible abrir o cerrar las puertas manualmente.


**Puertas plegables**

- Menor profundidad de la puerta, mayor ahorro de espacio.
- Apertura a 90°, completa visión del interior.
- Perfil vertical en la bisagra, máxima protección contra aprisionamiento.


**Configuraciones multifuncionales.**

- Equipamiento interior con bandejas fijas o cajones practicables.
- Óptima adaptación a las necesidades individuales de almacenamiento de diferentes tamaños de envases.
- **Capacidad de almacenamiento de hasta 235 lts.**  
(6 cajones practicables con envases de laboratorio de 1 y 2,5 lts.)


### Funcionamiento:



El sensor detecta la presencia de la persona en apenas 2 segundos.



Después de ser detectado, las puertas se abren automáticamente en unos 5 segundos.



El sensor mantiene las puertas abiertas mientras la persona manipula el armario.



Al abandonar la persona el área de trabajo, las puertas se cierran automáticamente después de aprox. 30 segundos.



El sensor indica que está en funcionamiento.



El sensor indica que la persona ha sido detectada.