

## PEGASUS - La técnica que propone nuevas normas.

**El nuevo armario de puertas batientes PEGASUS - ¡un modelo de ergonomía y seguridad!**

**AGT = Accionamiento asincrónico acoplado de las puertas con innovadora guía de corredera ① - suave y segura manipulación del armario incluso con un envase en la mano.**

- Apertura de las dos puertas de una vez.
- El envase permanece seguro en la mano, se evitan así otros riesgos (manipulación de envases, ...)
- No hace falta cambiar de posición frente al armario.

**TSA = Sistema de cierre automático de puertas sin electricidad.**

**Comodidad y seguridad en uso.**

- Sistema integrado de bloqueo de puertas.
- Las puertas bloqueadas permiten una

carga y descarga de envases segura del armario.

- Elemento de cierre con resorte negativo - **mínimo esfuerzo de apertura (aprox. 10 Newtons)**, pero potente al efectuar el cierre automático, **las puertas se ajustan correctamente al marco y a las juntas de dilatación.**
- Mecanismo temporizado de impulso ② **las puertas se cierran automáticamente 60 segundos después de haber sido abiertas.**
- Pistón neumático de amortiguación - **permanente ajuste del cierre de las puertas silencioso y sin golpes.**
- El proceso de cierre puede ser interrumpido en cualquier momento; **con una mano se pueden bloquear fácilmente otra vez las puertas y el mecanismo temporizado de impulso queda accionado nuevamente.**
- **¡Siempre es posible cerrar las puertas manualmente!**

**Seguridad en caso de incendio**

- 90 minutos de resistencia al fuego (comprobación de tipo según UNE-EN 14470-1, Tipo 90).
- Termoelementos integrados - cierre automático de puertas y cajones.

**Configuraciones multifuncionales.**

- Equipamiento interior con bandejas fijas o cajones practicables.
- Óptima adaptación a las necesidades individuales de almacenamiento de diferentes tamaños de envases.
- **Capacidad de almacenamiento de hasta 235 lts.** (6 cajones practicables con envases de laboratorio de 1 y 2,5 lts.).



Tire Vd. del asa de la puerta de la derecha y gracias al **sistema de accionamiento asincrónico acoplado** se abrirá también la puerta de la izquierda.

Las puertas quedan sujetas sin esfuerzo en la posición de máxima apertura mediante el sistema de bloqueo de las mismas incluido de serie. El envase está seguro en su mano.



El bloqueo de las puertas permite una carga y descarga segura del armario.

¿Envases guardados o recogidos? Ya puede Vd. volver a su puesto de trabajo, el armario hace el resto por Vd.

Pasados aproximadamente 60 segundos, las puertas bloqueadas se cierran suavemente gracias a un sistema de cierre automático de las mismas.